


止动组件 KSM-8

产品代号: 175834

FESTO

用于摆动式驱动器 DSM-..., 无级可调, 终端位置可精调。



技术参数

特性	值
尺寸	8
旋转角度调整范围	0 ... 180 deg
摆动角度	180 deg
装配位置	任意
精密调节	-5 deg
设计结构	制动杆
位置检测	无
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	70 g
材料信息, 盖子	PA-加强
材料信息, 挡块	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理