

阀组件

CPV10-BS-5/3G-M7

产品代号: 176055


传统型 - 不用于新项目

可以利用两个 3/2 阀实现中封式 5/3 阀的功能。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，

可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/3 中封式
工作压力	2.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	23 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 2	M7
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	牙铸锌