



圆形气缸

DSAS-32- -PPV-A-S6

产品代号: 176451

FESTO

端盖上有摆动轴承, 具有耐高温密封, 可承受120 癸的温度
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 行程 | 1 ... 500 mm |
| 活塞直径 | 32 mm |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 120 °C |
| 缓冲长度 | 19 mm |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 415 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 483 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 222 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15.4 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 312 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 8.9 g |
| 气动连接 | M26x1,5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | FPM |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |