


耳环安装件 SUA-40-R3

产品代号: 176887

FESTO

用于气缸 ADVU, AEVU, 相应的双耳环安装件 LBN 或 LN, LSN.



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
衍生型	出色的耐腐蚀防护
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	195 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金 带有防护镀层
材料信息, 安装销	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 轴套	弹簧钢
材料信息, 轴承	塑料的
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 锁	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀