

连接电缆

KEA-1-25P-X

产品代号: 177415

FESTO

电缆长度 1 到 99 m.



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
电连接	插头插座 Sub-D 25针
工作电压范围 DC	≤ 250 V
工作电压范围 AC	≤ 250 V
许用的电流负载	4 A
电缆直径	12 mm
电缆结构	25x0,34
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
电缆护套的材料信息	PVC
外壳的材料信息	PA
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀金
装配位置	任意