


# 多针分配器

## MPV-E/A08-M8

产品代号: 177669

FESTO



### 技术参数

特性	值
安装类型	带通孔 带高帽式导轨 可选
产品重量	100 g
电气连接技术, I/O	M8 3针
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
每个槽的载流能力	1 A
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA6 加强
材料信息, 插座	黄铜