


多针分配器 MPV-E/A08-M12

产品代号: 177671
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
每个槽的载流能力	4 A
许用的电流负载	12 A
防护等级	IP67 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
产品重量	200 g
电气连接技术, I/O	M12 5针
安装类型	带通孔
材料信息, 插座	黄铜 经过电镀
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)