


空位堵头 CQC-22H

产品代号: 177715

FESTO

用于密封快速接头。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 7 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	10 g
气动连接, 气口 1	快插轴套 CQ-22
气动连接, 气口 2	快插轴套 CQ-22
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 空位堵头	POM