


# 硬管

## PQ-AL-22X1X3000

产品代号: 177735

FESTO

用于压缩空气, 真空和流体. 供货定长 3 米.



### 技术参数

特性	值
外径	22 mm
内径	20 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-25 ... 75 °C
环境温度	-30 ... 75 °C
产品质量视长度而定	0.178 kg/m
颜色	银
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	锻造铝合金