



# 接近开关 SIES-Q5B-PS-K-L

产品代号: 178291

FESTO

电感式, 带插头, 可采用埋入式安装 常开功能, 正切换。



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
额定切换距离	0.8 mm
可靠的切换距离	0.64 mm
缩小系数	铝 = 0.4 不锈钢, St 18/8 = 0.7 铜 = 0.3 黄铜 = 0.4 钢, St 37 = 1.0
环境温度	-25 ... 70 °C
重复精度	0.04 mm
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大切换频率	3,000 Hz
最大切换频率, DC	3,000 Hz
最大输出电流	200 mA
电压降	2 V
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	10 %
无效电流	≤ 10 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	3芯 电缆
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
尺寸	5x5x25 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹 齐平
产品重量	22 g
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
工作状态显示	黄色 LED
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L