

夹紧单元 KPE-10

产品代号: 178465

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 装配位置 | 任意 |
| 夹紧的类型以及动作的方向 | 位于两端 由弹簧夹紧，由压缩空气释放 |
| 设计结构 | 倾斜的碟片 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 工作压力 MPa | ≤ 1 MPa |
| 工作压力 | ≤ 10 bar |
| 释放压力(MPa) | ≥ 0.3 MPa |
| 释放压力(bar) | ≥ 3 bar |
| 需要被夹取的圆形材料 | 10 mm |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 静态保持力 | 350 N |
| 产品重量 | 260 g |
| 材料信息，密封 | NBR TPE-U(PU) |
| 材料信息，弹簧 | 弹簧钢 |
| 材料信息，壳体 | 铝 阳极氧化处理 |
| 材料信息，夹爪 | 黄铜 |
| 材料信息，活塞 | POM |