


耳轴安装组件 DAMT-V8-125-A

产品代号: 1812524

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	125
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	2,911.6 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀
材料信息, 耳轴法兰	钢, 镀锌
材料信息, 夹紧件	钢, 镀锌
材料信息, 杆	高合金钢, 耐腐蚀