


圆形气缸 ESAH-32- -P-A

产品代号: 183228

FESTO

具有适合直接安装的轴承盖, 端盖气接口和气缸轴线相垂直, 该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



技术参数

特性	值
行程	1 ... 200 mm
活塞直径	32 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 进程	422 N
0 mm行程时的移动质量	170 g
每10 mm 行程所增加的重量	15.4 g
0 mm行程时的基本重量	340 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	8.9 g
气动连接	G1/8
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀