


多针插座

IMP1-SD-72-0,75

产品代号: 18323

FESTO



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	18 ... 27 mm
装配位置	任何
工作电压范围 AC	≤ 300 V
工作电压范围 DC	≤ 250 V
许用的电流负载	10 A
防护等级	IP65
环境温度	-40 ... 125 °C
产品重量	417 g
端子截面	0.75 mm ²
电连接	72针 插头插座
电缆螺纹连接	Pg29
安装类型	带夹紧带
外壳的材料信息	塑料的 压铸轻型合金
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀银