



紧凑型气缸

ADVU-40-15-P-A-CT

产品代号: 183380

FESTO

用于非接触式感测,
活塞杆带内螺纹。



技术参数

特性	值
行程	15 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
工作模式	双作用
活塞杆末端	阴螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
Variants	单端活塞杆
工作压力	0.8 ... 10 bar
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-5 ... 60 °C
在终端位置的冲击能量	0.52 J
6 bar时的理论作用力, 回复行程	686 N
6 bar时的理论作用力, 进程	754 N
0 mm行程时的移动质量	63 g
每10 mm 行程所增加的重量	59 g
0 mm行程时的基本重量	433 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	9 g
安装类型	带附件 可选 带通孔
气动连接	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
柱(头)螺栓的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金