



吸盘

VAS-8-M5-NBR-CT

产品代号: 183508

FESTO

带密封圈 OL.
将淘汰的产品, 供货至 2010.



技术参数

特性	值
额定尺寸	2 mm
吸盘直径	8 mm
有效的吸气直径	5.5 mm
设计结构	真空接口位于顶部 圆形, 标准
工作介质	大气
环境温度	-20 ... 80 °C
70%真空时的起步阻力	1.6 N
安装螺纹	M5
吸盘安装件	M5
真空接口	M5
肖氏硬度	73
凸缘螺丝的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
材料备注	不含有黄铜和PTFE
吸盘的材料信息	NBR