


波纹吸盘 VASB-15-1/8-PUR-CT

产品代号: 183518

FESTO

带密封圈 OL.
将淘汰的产品, 供货至 2010.



技术参数

特性	值
额定尺寸	3 mm
吸盘直径	15 mm
有效的吸气直径	12 mm
设计结构	真空接口位于顶部 圆形, 1.5 层盘旋褶皱
工作介质	大气
环境温度	-20 ... 60 °C
70%真空时的起步阻力	7.9 N
安装螺纹	G1/8
吸盘安装件	G 1/8
真空接口	G1/8
肖氏硬度	62
材料备注	不含有黄铜和PTFE
吸盘的材料信息	TPE-U(PU)