



真空安全阀 ISV-M5-CT

产品代号: 183520

FESTO

在一组吸盘中有一个或几个没有吸住工件的情况下，
用于维持真空度。

将淘汰的产品，供货至 2010.



技术参数

特性	值
尺寸	M5
喷射器脉冲适宜性	8 bar
装配位置	任何
工作压力	0 ... 0.95 bar
-0.5 bar时所要求的吸气率	1 l/min
工作介质	大气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	4 g
安装类型	具有螺纹的
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
过滤器的材料信息	烧结钢