


# 真空表

## VAM-40-V1/0-1/8-CT

产品代号: 183521

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.  
将淘汰的产品, 供货至 2010.



### 技术参数

特性	值
压力表的额定尺寸	40
连接的位置	后侧中心
基于标准	DIN EN 837-1
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任何
符合标准	DIN EN 837-1
设计结构	Bourdon-管压力表
显示范围【bar】	-1 ... 0 bar
显示范围【psi】	-14.5 ... 0 psi
刻度	双刻度 Bar (外部) 英寸 hg (内部) / psi (内部)
工作压力	-1 ... 0 bar
工作介质	干燥、过滤、已润滑的压缩空气 真空
连续负载系数	0.75
可变负载系数	0.66
耐腐蚀等级 CRC	4
介质温度	-20 ... 60 °C
防护等级	IP43
环境温度	-40 ... 60 °C
产品重量	63 g
测量精度等级	2,5
安装类型	具有螺纹的
气动连接	G1/8
凸缘螺丝的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
观察窗的材料信息	PC