



电磁阀

MFXMH-5/2K-FR-NA

产品代号: 183977
 将被停止供应的产品

FESTO

NAMUR 标准气孔位置,
 带手控, 不带电磁头, 不带插座.



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	44.5 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65 to IEC 60529
额定尺寸	8 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
流动方向	可反向
先导压力	2 ... 10 bar
b 值	0.25
C 值	3 l/sbar
切换时间, 关闭	90 ms
切换时间, 打开	20 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	3
介质温度	-5 ... 40 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 40 °C
电连接	带插头电缆
排气接口	内置的
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	底座
气动连接, 气口 3	底座
密封件的材料信息	NBR