

联轴器

EAMC-B-19-24-6-6

产品代号: 184265

FESTO

用于带步进马达的机电驱动轴



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------|------------------------|
| 支架直径 1 | 6 mm |
| 支架直径2 | 6 mm |
| 尺寸 | 19 |
| 额定长度 | 24 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 8,000 1/min |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 0.47 kgmm ² |
| 可传递扭矩 | 1.5 Nm |
| 产品重量 | 12 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |