


隔板 CPV18-DZPR

产品代号: 184543
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于在 CPV 阀岛上隔离出两个压力区. 每个块上只能安装一个, 且必须安装在阀之间.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	25 g
材料备注	符合 RoHS