

手动装置 HAB-1/4

产品代号: 184586

FESTO

用于排气



技术参数

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 额定尺寸 | 7 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 阀功能 | 排气元件 |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar |
| 标准额定流量, 排气0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 165 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -20 ... 80 °C |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 最大紧固扭矩 | 15 Nm |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 阳极氧化铝合金 |