


膜片式夹紧气缸 EV-40-5

订货号: 184857

FESTO



数据表

特性	值
行程	5 mm
夹紧表面	Ø 40
安装位置	可选
工作模式	单作用
工作压力	0.6 MPa 6 bar 87 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-10 °C...40 °C
产品重量	52 g
安装方式	带通孔
气动接口	M3
外壳材料	压铸铝
膜片材料	TPE-U(PU)