



膜片式夹紧气缸

EV-50-5

产品代号: 184858

FESTO

带复位功能



技术参数

特性	值
行程	5 mm
夹紧面	Ø 50
装配位置	任意
工作模式	单作用
工作压力 MPa	≤ 0.6 MPa
工作压力	≤ 6 bar ≤ 87 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
环境温度	-10 ... 40 °C
产品重量	68 g
安装类型	带通孔
气动连接	M3
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 膜片	TPE-U(PU)