


传感器插座

SIE-GD

产品代号: 18494

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装类型	带套筒螺母
产品重量	13 g
电连接	4针 直列式插座 / 螺丝端子 M12x1
插头编码	A
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
许用的电缆直径	4 ... 6 mm
端子截面	0.25 ... 0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	PA
材料信息, 密封	CR FPM
材料信息, 电气触片	黄铜 白铜镀层