


插头插座 FBSD-GD-7

产品代号: 18497

FESTO

用于阀岛现场总线接口.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 基于标准 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 安装类型 | 带套筒螺母 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 28 g |
| 电连接 | A型 M12x1 4针 直列式插座 / 螺丝端子 |
| 工作电压范围 DC | <= 250 V |
| 工作电压范围 AC | <= 250 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 4 A |
| 电泳强度 | 2.5 kV |
| 电缆螺纹连接 | Pg7 |
| 许用的电缆直径 | 4 ... 6 mm |
| 端子截面 | 0.75 mm ² |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 外壳的材料信息 | PA-加强 |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 锁紧螺母的材料信息 | 牙铸锌 镀镍 |
| 卷曲接头的材料信息 | 青铜 白铜镀层 |