

# 圆形气缸 CRDG-2 1/2"- -P-A

产品代号: 185395

FESTO

抗酸耐腐蚀,  
用于非接触式感测,端位带弹性缓冲环.  
该产品只可从Festo USA订购



典型表现

## 技术参数

特性	值
行程	0.4 ... 20 "
活塞直径	2 1/2"
缓冲	(P)两端带弹性缓冲环或缓冲板
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	1,682 N
6 bar时的理论作用力, 进程	1,870 N
气动连接	NPT3/4-14
盖子的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀