

# 圆形气缸 CRDSNU-1/2"-P-A-S2



产品代号: 185403

FESTO

抗酸耐腐蚀,带双活塞杆  
符合国际和欧洲标准 DIN ISO 6432,用于非接触式感测,  
端位带弹性缓冲环。

该产品只可从Festo USA订购

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



Exemplary  
representation

## 技术参数

特性	值
行程	0.4 ... 8 "
活塞直径	1/2"
基于标准	ISO 6432
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	51 N
6 bar时的理论作用力, 进程	51 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	43.9 g
气动连接	UNF5-44