


拉杆式气缸 CRDNG-5"- -PPV-A-S6

产品代号: 185413

FESTO

耐腐蚀, 耐高温, 可承受的最高温度120 癩. 位置感测符合ISO 15552, NF E 49 003.1 以及UNI 10 290. 两端采用可调式终端缓冲。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|--|
| 行程 | 2,000 mm |
| 活塞直径 | 5" |
| 基于标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 工作压力 | 0.6 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 环境温度 | -20 ... 120 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 6,881 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 7,363 N |
| 气动连接 | 1/2 NPT |
| 材料信息, 盖 | 不锈钢铸件 |
| 材料信息, 密封 | FPM |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |