


插头插座 SEA-M12-4WD-PG7

产品代号: 185498

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
产品重量	30 g
电连接	A型 M12x1 4针 直角式插座 / 螺丝端子
工作电压范围 DC	≤ 250 V
工作电压范围 AC	≤ 250 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
电缆螺纹连接	Pg7
许用的电缆直径	4 ... 6 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-40 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
外壳的材料信息	PBT
壳体颜色	黑色
锁紧螺母的材料信息	牙铸锌 镀镍
卷曲接头的材料信息	黄铜 白铜镀层