

连接电缆

KM12-M12-GSWD-1-4

产品代号: 185499

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	≤ 60 V
工作电压范围 DC	≤ 75 V
许用的电流负载	3.8 A
防护等级	IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
产品重量	66 g
电连接	电缆 4芯 直列式插头 / 直角式插座 M12x1 / M12x1 4针 / 4针
电缆结构	4x0,34
电缆长度	1 m
安装类型	具有螺纹的
电缆外套颜色	灰色
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)