


带电缆插头插座 KMYZ-4-24-0,5

产品代号: 185519
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
授权	Germanischer Lloyd
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	10 g
电连接	电缆 直角式插头插座 矩形结构, MSZB
工作电压范围 DC	3 ... 36 V
额定工作电压 DC	24 V
防护性接地	还不可获得
电缆长度	0.5 m
电缆结构	2x0,35
防护等级	IP50
环境温度	-10 ... 50 °C
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	PVC
外壳的材料信息	PA
卷曲接头的材料信息	青铜