


# 插头插座 MSSD-ZBZC

产品代号: 185521

FESTO

用于 阀CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.



## 技术参数

特性	值
海事分类	看证书
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	11 g
电连接	插头插座
工作电压范围 DC	3 ... 36 V
额定工作电压 DC	24 V
导体的额定截面	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP50
环境温度	-10 ... 50 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA