



气源处理装置组合 FRC-3/8-D-MIDI-KB

订货号: 185809

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	分支模块 压力开关 带压力表的过滤减压阀 标准比例油雾器
最大冷凝容积	43 cm^3
保护罩	金属保护罩
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
工作压力	1 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.35 bar
标准标称流量	2100 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	2600 g
安装方式	要么: 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC