



真空发生器 CPV18-M1H-V140-1/4

产品代号: 185874
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于 CPV 阀岛。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	1.4 mm
装配位置	任意
排放器特性	高度真空
工作压力	3 ... 8 bar
最大真空度	85 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	227 g
电连接	插头
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 3	底座
真空接口	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝