


# L型快插式螺纹接头

## QSL-V0-G3/8-8

产品代号: 186331

FESTO

360°可旋转, 外螺纹, 带外六角。



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 尺寸           | 标准   |
| 额定尺寸         | 6.7 mm                                     |
| 材料的防火测试      | UL94 V-0 (壳)<br>UL94 V-0 (释放环)             |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈  |
| 设计           | L形   |
| 包装数量         | 10   |
| 设计结构         | 推/拉原理                                      |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa                           |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar                           |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi                        |
| 有关操作压力的注意事项  | 水: 最大 0.6 MPa, 最高 50°C 时                   |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰) |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                              |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                                 |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                                |
| 额定紧固扭矩       | 15.5 Nm                                    |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %                                     |
| 产品重量         | 33 g                                       |
| 安装类型         | 外六角 SW19                                   |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 G3/8                                   |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 8 mm                                |
| 释放环的颜色       | 黑色   |
| 材料信息, 螺纹塞    | 镀镍黄铜                                       |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                    |
| 材料信息, 壳体     | PBT  |
| 材料信息, 螺纹密封   | 铝<br>PBT                                   |
| 材料信息, 释放环    | PBT  |
| 材料信息, 管密封    | NBR  |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀<br>黄铜                            |