

# L 型快插式螺纹接头，加长型 QSMML-M7-6

订货号: 186355

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | Mini  |
| 公称通径                | 2.4 mm  |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈   |
| 安装位置                | 可选  |
| 设计                  | L 型，加长  |
| 包规格                 | 10  |
| 结构特点                | 推挽原理  |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-13.775 psi...87 psi                        |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 海事分类                | 参见证书  |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]                                      |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C  |
| 标称扭矩                | 3.35 Nm   |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%   |
| 产品重量                | 14 g  |
| 安装方式                | 外六角，规格 10 mm  |
| 气接口，气口 1            | 外螺纹 M7  |
| 气接口，气口 2            | 适用于气管外径 6 mm  |
| 释放环颜色               | 蓝色  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 外壳材料                | PBT   |
| 释放环材料               | POM   |
| 气管密封件材料             | NBR   |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢  |