

连接电缆


KMP2-03-V-X-26

产品代号: 18681

FESTO

电缆长度 1 到 99 m.

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	<= 250 V
工作电压范围 DC	<= 300 V
许用的电流负载	7.5 A
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
电连接	插头插座 26针
电缆结构	26 x 0,75 mm ²
电缆直径	15 mm
安装类型	带套筒螺母
颜色编码, 缆芯绝缘	黑色导线, 上面用白色标记出连续的编号, 编号从1 到 26
密封件的材料信息	CR 耐光照, 耐油
外壳的材料信息	铜合金 镀镍
电缆护套的材料信息	PVC
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀金