


DUO 电缆
KM12-DUO-M8-GDWD
 产品代号: 18688



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	<= 60 V
工作电压范围 DC	<= 75 V
许用的电流负载	2.8 A
防护等级	IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
产品重量	61 g
电连接	直列式插头 / 直列式插座 M12x1 / M8 4针 / 3针
电缆结构	2x(3x0,25)
电缆直径	4.5 mm
电缆长度	0.6 m
安装类型	带通孔 带螺纹插头 带套筒螺母
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
外壳的材料信息	PUR
电缆护套的材料信息	PUR
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金