

气源板 VIGP-03-7,0


产品代号: 18741
将被停止供应的产品

FESTO

用于 阀岛

将停止供货的产品，

供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
宽度尺寸	36 mm
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力	3 ... 6 bar
工作电压范围 DC	24 V
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
产品重量	570 g
底座的安装方法	具有内 (阴) 螺纹
阀的安装方式	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 3	G1/2
气动连接, 气口 5	G1/2