

无杆气缸

DLP-250- -


产品代号: 187477

FESTO


双作用, 气接口符合标准 VDI/VDE 3845- 可以直接安装于蝶阀.

其它的行程可根据要求提供。滑阀适用于加工工业。

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	≤ 600 mm
活塞直径	250 mm
缓冲	无
装配位置	任何
工作模式	双作用
位置检测	无
工作压力	2 ... 10 bar
ATEX标识	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	过滤压缩空气
CE 标志	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	28,698 N
6 bar时的理论作用力, 进程	29,542 N
气动连接	G1/4
材料备注	含有PWIS 物质
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	锻造铝合金 光滑处理