


销钉转接件 SIE-GA

产品代号: 18780

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任何
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
工作电压范围 AC	250 V
工作电压范围 DC	250 V
电泳强度	2.5 kV
40°C时的可接受电流负载	4 A
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
用于锁紧的最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	23.5 g
电连接	4针 A型 M12x1 直列式插头
安装类型	带套筒螺母
锁紧螺母的材料信息	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀镍和镀金