


# 电缆插座 ASI-SD-FK

产品代号: 18785

FESTO



## 技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
装配位置	任意
产品重量	6.8 g
电连接	2针 直列式插头插座
工作电压范围 DC	$\leq 75$ V
工作电压范围 AC	$\leq 60$ V
许用的电流负载	3 A
端子截面	1.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-30 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	青铜