


电缆插座

ASI-SD-FK-M12

产品代号: 18788

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	≤ 40 V
许用的电流负载	2 A
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 60 °C
产品重量	16.8 g
端子截面	1.5 mm ²
电连接	5针 直列式插座 / 绝缘置换技术
安装类型	带套筒螺母
壳体颜色	黑色
锁紧螺母的材料信息	镀镍
外壳的材料信息	PA
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀金