


# 电缆插座

## ASI-SD-PG-M12

产品代号: 18789

FESTO



### 技术参数

特性	值
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
产品重量	27.6 g
电连接	4针 直列式插头插座 螺丝端子
工作电压范围 AC	$\leq 125$ V
许用的电流负载	3 A
电缆螺纹连接	Pg9
端子截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-40 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	镀镍
材料信息, 电气触片	青铜