

# 气路板模块 VIGM-04-D-3

产品代号: 18835

FESTO

用于 阀岛

将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

| 特性         | 值                            |
|------------|------------------------------|
| 基于标准       | ISO 5599-2                   |
| 阀位的最大数量    | 1                            |
| 工作压力       | -0.9 ... 16 bar              |
| 授权         | UL - Recognized (OL)         |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L               |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                |
| 防护等级       | IP65                         |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                |
| 底座的安装方法    | 带通孔                          |
| 气动连接, 气口 1 | G1                           |
| 气动连接, 气口 2 | G1/2                         |
| 气动连接, 气口 3 | G1                           |
| 气动连接, 气口 4 | G1/2                         |
| 气动连接, 气口 5 | G1                           |
| 材料备注       | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 连接板  | 压铸铝                          |