



电磁阀

MGTBH-5/2K-FR-230AC-NA

产品代号: 188401
将被停止供应的产品

FESTO

具有 NAMUR 阀连接面，符合VDE/VDI 3845标准



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	35 mm
标准额定流量	400 l/min
工作压力	2 ... 8 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65 to IEC 60529
额定尺寸	8 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
流动方向	可反向
先导压力	2 ... 10 bar
b 值	0.25
C 值	1.1 l/sbar
切换时间, 关闭	90 ms
切换时间, 打开	20 ms
线圈的特性参数	230 V AC: 50 Hz, 提起功耗 5 VA, 保持功耗 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, 提起功耗 5 VA, 保持功耗 3.7 VA
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3
介质温度	-20 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-20 ... 60 °C
电连接	插头插座 螺丝端子 M20x1,5
排气接口	内置的
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	底座
气动连接, 气口 3	底座
密封件的材料信息	NBR