


分散控制器 DLP-VSE-3-5/3-G

产品代号: 188472

FESTO

用于 DLP 气缸系列



技术参数

特性	值
安装类型	可选 带通孔 带附件
户外使用	C1 – 在不受天气影响的地方使用
工作压力	3 ... 8 bar
额定工作气压	6 bar
工作电压范围 DC	20.4 ... 28.8 V
最大电流消耗	120 mA
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	3
相对空气湿度	5 - 100 % 冷凝
防护等级	IP65 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	1,600 g
盖子的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理
螺钉的材料数据	钢 经过电镀
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)