


棘轮装置 FLSM-10-R

订货号: 188526

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
旋转方向	顺时针旋转
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	0.85 Nm
产品重量	160 g
外壳材料	精制铝合金
套管材料	表面硬化钢
轴材料	表面硬化钢